

Bollettino tecnico

AGGIORNAMENTO TECNICO: Nuova gamma dei refrigeratori Euro Cold conformi al regolamento F-Gas che entrerà in vigore dal 01.01.2027.

Euro Cold informa la spettabile clientela che l'aggiornamento delle gamme di refrigeratori industriali, conformi al nuovo regolamento F-Gas, comporta una revisione delle alimentazioni elettriche alternative disponibili. Le alimentazioni standard restano invariate; la tabella mette quindi a confronto, modello per modello, le vecchie e nuove gamme e indica esplicitamente quali varianti vengono introdotte e quali vengono eliminate.

STANDARD INVARIATO	MODELLI MONOFASE	MODELLI TRIFASE
L'alimentazione standard non cambia. Le differenze riportate nelle tabelle riguardano solo le varianti alternative.	230/1/50 standard monofase	400/3/50 standard trifase

CONFRONTO ALIMENTAZIONI: modelli LP/ECF con potenze rese < 12 kW

L'alimentazione standard 230/1/50 e 400/3/50 è riportata in tabella insieme alle varianti disponibili.

VECCHIA GAMMA			NUOVA GAMMA			VARIAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI
Modello	Gas	Tensioni / frequenze	Modello	Gas	Tensioni / frequenze	Differenza
LPH 12	R407C	230/1/50 230/1/60	LPH 12	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Nessuna variazione Nessuna variazione di alimentazione
LP 25	R407C	230/1/50 230/1/60	LP 25	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Nessuna variazione Nessuna variazione di alimentazione
LP 45	R410A	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 45	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ INTRODOTTA 440/3/60 - ELIMINATA * 380/3/60 400/3/60 Sostituzione delle varianti 60 Hz precedenti
LP 60	R407C	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 60	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ INTRODOTTA 440/3/60 - ELIMINATA * 380/3/60 400/3/60 Sostituzione delle varianti 60 Hz precedenti

CONFRONTO ALIMENTAZIONI: modelli MP/ECF con potenze rese > 12 kW

L'alimentazione standard 400/3/50 è riportata in tabella insieme alle varianti disponibili.

VECCHIA GAMMA			NUOVA GAMMA			VARIAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI
Modello	Gas	Tensioni / frequenze	Modello	Gas	Tensioni / frequenze	Differenza
MP 95	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 95	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINATA * 440/3/60 La variante 440/3/60 non è più prevista
MP 160	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 160	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINATA * 440/3/60 La variante 440/3/60 non è più prevista
MP 200	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 200	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINATA * 440/3/60 La variante 440/3/60 non è più prevista
MP 300	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 300	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINATA * 440/3/60 La variante 440/3/60 non è più prevista
MP 350	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 350	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODOTTA 460/3/60 Introdotta la variante 460/3/60
MP 380	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 380	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODOTTA 460/3/60 Introdotta la variante 460/3/60
—	—	—	MP 400	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Nuovo modello nella Gamma fornita
MP 450	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 480	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ INTRODOTTA 380/3/50 440/3/60 Nuovo modello corrispondente nella tabella di Gamma
MP 580	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 550	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ INTRODOTTA 380/3/50 440/3/60 Nuovo modello corrispondente nella tabella di Gamma
MP 620	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
—	—	—	MP 700	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Nuovo modello nella Gamma fornita

CONFRONTO ALIMENTAZIONI: modelli MP-HE/ECF con potenze rese > 12 kW

VECCHIA GAMMA			NUOVA GAMMA			VARIAZIONE DELLE ALIMENTAZIONI
Modello	Gas	Tensioni / frequenze	Modello	Gas	Tensioni / frequenze	Differenza
MP-HE 780	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
MP-HE 800	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 790	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODOTTA 380/3/50 Introdotta la variante 380/3/50
MP-HE 820	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 810	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODOTTA 380/3/50 Introdotta la variante 380/3/50
MP-HE 880	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 860	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODOTTA 380/3/50 Introdotta la variante 380/3/50
MP-HE 900	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 890	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODOTTA 380/3/50 Introdotta la variante 380/3/50

COME LEGGERE LA COLONNA "DIFFERENZA"

+ INTRODOTTA = nuova variante elettrica disponibile nella nuova Gamma.

- ELIMINATA * = variante presente nella vecchia Gamma ma non più indicata nella nuova. Quando non sono riportate variazioni, l'offerta elettrica alternativa è invariata.

CONTATTI

UFFICIO COMMERCIALE

Mr. Abraham Ferrera
commerciale@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 107)

Mr. Richard Adrover
estero@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 114)

Ms. Anna Rita Molesini
info@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 205)

Mr. Angelo Ganassi
vendita@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 103)

Mr. Stefano Olivi
Sales@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 122)

UFFICIO TECNICO

Mr. Marco Novi
tecnica@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 104)

Mr. Amir Jedidi
tecnica2@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 112)

Ing. Cristian Ministeri
tecnica3@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 111)

Ing. Massimiliano Cioli tecnica4@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 116)

UFFICIO DI ASSISTENZA TECNICA

Ms. Lorena Vicenzi
service@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 302)

Ing. Angelo Trotta
customer@eurocold.it
Tel. 059 8178138 (ext. 119)

Per chiarimenti o verifiche su una specifica configurazione di alimentazione, contattare l'ufficio tecnico o commerciale Euro Cold.

*** In caso di tensioni indicate come ELIMINATE, il ns. U.C. potrà prendere in considerazione eventuali richieste per offerte mirate.**